



Plėstuvas kaištinėms kiaurymėms, be dangos, Nominalusis Ø DC: 6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	161600 6
GTIN	4045197089069
Produktų klasė	120

Aprašymas

Modelis:

Su 45° **kairine spirale**, drožlės pašalinamos pjovimo kryptimi.

Paskirtis:

Staklėse, kiaurosiosms kūginėms kiaurymėms gaminti. Spirale su mažu užgalandinimo kampu nuima didelę drožlę (neprasigręškite per didelės pagalbinės kiaurymės). Kūginiams kaiščiams pagal ISO 2339, 8736, 8737 (DIN 1, 7977, 7978), DIN 258 ir 1447.

Rekomendacija:

Pradinei apdirbimo operacijai rekomenduojame naudoti kūginį grąžtą Nr. 116310.

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _c	6 mm
didelis Ø D ₂	8 mm
mažas Ø D ₃	5,9 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,1 mm/aps,
Bendras ilgis L	160 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	105 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 2179
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai

Kūgio santykis	1:50
Vidinis aušinimas	ne
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	20 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	7 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		