

Garant**Reguliuojami rankiniai plėstuvai, Nominalusis Ø DC: 24mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 160500 24 |
| GTIN | 4045197250773 |
| Produktų klasė | 110 |

Aprašymas**Modelis:**

Iki 5 mm - tiesiais grioveliais, nuo 6 mm - su **kairine spirale** 7 – 8°. Plėstuvo korpusas su įpjovomis, todėl varžtu galima jį išplėsti apie 1/100 plėstuvo Ø (pvz., 20 mm Ø = 0,2 mm).

Paskirtis:

Kiaurosioms kiaurymėms praplėsti šiek tiek viršijant nurodytą dydį. Plėstuvus su tiesiais grioveliais galima naudoti tik nepertraukiamai apdirbamoms kiaurymėms. Sandėliuoti atlaisvinus plėtimo varžtą.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Nominalusis Ø D _c | 24 mm |
| Iškyšos ilgis L ₁ | 137 mm |
| Koto keturbriaunis □ | 20 mm |
| Bendras ilgis L | 231 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L _c | 85 mm |
| Ašmenys | HSS |
| Norma | DIN 859 |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Phillips antgalis |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | | |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |