

Garant**Mašininis sriegiklis HSSE-PM forma CS, TiN, MF: 20X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132835 20X1,5
GTIN	4045197073600
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.**

(Forma CS) 2–3 vijų pjaunančioji dalis. **TiN danga.** Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto $\varnothing D_s$: 16 mmKoto kvadratas \square : 12 mmKiaurymės \varnothing : 18,5 mm**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio \varnothing	20 mm
Kiaurymės \varnothing	18,5 mm
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Bendras ilgis L	125 mm

Koto kvadratas □	12 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	60 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M20×1,5
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	CS
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	28 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	23 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	17 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	7 m/min	P
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka