

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E, oksiduotas, MF: 6X0,75****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 132870 6X0,75 |
| GTIN | 4045197073990 |
| Produktų klasė | 11H |

Aprašymas**Modelis:****Gili vidinė įpjova.**Kalibruojamoji dalis **su tepimo grioveliais.**

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,75 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 4,5 mm

Koto kvadratas □: 3,4 mm

Kiaurymės Ø: 5,2 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|---------|
| Kiaurymės Ø | 5,2 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 |
| Sriegio žingsnis | 0,75 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Sriegio Ø | 6 mm |
| Koto Ø D _s | 4,5 mm |
| Bendras ilgis L | 80 mm |
| Koto kvadratas □ | 3,4 mm |

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX |
| Ašmenys | HSS E |
| Norma | DIN 374 |
| Sriegio gylis | 18 mm |
| Sriegio tipas | MF |
| Sriegio dydis | M6×0,75 |
| Danga | oksiduotas |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | B |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | dešinin. |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | mėlyna |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 15 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 6 m/min | M |
| CuZn | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |

