

Garant**Reguliuojami rankiniai plėstuvai, Nominalusis Ø DC: 28mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	160500 28
GTIN	4045197250803
Produktų klasė	110

Aprašymas**Modelis:**

Iki 5 mm - tiesiais grioveliais, nuo 6 mm - su **kairine spirale** 7 – 8°. Plėstuvo korpusas su įpjovomis, todėl varžtu galima jį išplėsti apie 1/100 plėstuvo Ø (pvz., 20 mm Ø = 0,2 mm).

Paskirtis:

Kiaurosioms kiaurymėms praplėsti šiek tiek viršijant nurodytą dydį. Plėstuvus su tiesiais grioveliais galima naudoti tik nepertraukiamai apdirbamoms kiaurymėms. Sandėliuoti atlaisvinus plėtimo varžtą.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L ₁	149 mm
Nominalusis Ø D _c	28 mm
Koto keturbriaunis □	22,4 mm
Bendras ilgis L	247 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	94 mm
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 859
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	7-8 laipsniai
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		