

HOLEX**Plėstuvas kaištinėms kiaurymėms 1:50, be dangos, Nominalusis Ø DC: 25mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 161200 25 |
| GTIN | 4045197089007 |
| Produktų klasė | 120 |

Aprašymas**Modelis:**

Kūgiškai plėtančios pjovimo briaunos (1 mm per 50 mm ilgio).

Dyd. 1,2 – 2,5 – **tiesiais grioveliais. Forma A.**

Dyd. 3 – 25 – **spiraliniais grioveliais. Forma B.**

Paskirtis:

Kūginių kiaurymių plėtimui, kūginiams kaiščiams pagal ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Rekomendacija:

Pradinei apdirbimo operacijai rekomenduojame naudoti kūginį grąžtą Nr. 116310.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Nominalusis Ø D _c | 25 mm |
| didelis Ø D ₂ | 30,7 mm |
| mažas Ø D ₃ | 24,7 mm |
| Koto keturbriaunis □ | 22,4 mm |
| Bendras ilgis L | 370 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L _c | 300 mm |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS |
| Norma | DIN 9 |
| Kūgio santykis | 1:50 |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Phillips antgalis |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | | |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| Alyva | ribotai tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |