

HOLEX**Plėstuvas kaištinėms kiaurymėms 1:50, be dangos, Nominalusis Ø DC: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	161200 4
GTIN	4045197088901
Produktų klasė	120

Aprašymas**Modelis:**

Kūgiškai plėtančios pjovimo briaunos (1 mm per 50 mm ilgio).

Dyd. 1,2 – 2,5 – **tiesiais grioveliais. Forma A.**

Dyd. 3 – 25 – **spiraliniais grioveliais. Forma B.**

Paskirtis:

Kūginių kiaurymių plėtimui, kūginiams kaiščiams pagal ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Rekomendacija:

Pradinei apdirbimo operacijai rekomenduojame naudoti kūginį grąžtą Nr. 116310.

Techninis aprašymas

didelis Ø D ₂	5,26 mm
Nominalusis Ø D _c	4 mm
mažas Ø D ₃	3,9 mm
Koto keturbriaunis □	4 mm
Bendras ilgis L	93 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	68 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 9
Kūgio santykis	1:50

Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Alyva	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		