

**Garant****Mašininis sriegiklis HSS-E, oksiduotas, MF: 24X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132870 24X1,5
GTIN	4045197074102
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Gili vidinė įpjova.**Kalibruojamoji dalis **su tepimo grioveliais.**

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 18 mmKoto kvadratas  $\square$ : 14,5 mmKiaurymės  $\varnothing$ : 22,5 mm**Techninis aprašymas**

Kiaurymės $\varnothing$	22,5 mm
Sriegio $\varnothing$	24 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto $\varnothing D_s$	18 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Koto kvadratas $\square$	14,5 mm

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	72 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M24×1,5
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	15 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

