

Garant**Mašininis sriegiklis HSSE-PM forma CS, TiN, MF: 24X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132835 24X1,5
GTIN	4045197073624
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.**

(Forma CS) 2–3 vijų pjaunančioji dalis. **TiN danga.** Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 22,5 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sriegio Ø	24 mm
Kiaurymės Ø	22,5 mm
Koto Ø D _s	18 mm
Bendras ilgis L	140 mm

Koto kvadratas □	14,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	72 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M24×1,5
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	CS
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	28 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	23 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	17 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	7 m/min	P
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka