



## Mašininis sriegiklis HSS-E forma B, be dangos, MF: 16X1,5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	132840 16X1,5
GTIN	4045197073730
Produktų klasė	12H

### Aprašymas

#### Modelis:

#### Su vidine įpjova.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 12 mm

Koto kvadratas  $\square$ : 9 mm

Kiaurymės  $\varnothing$ : 14,5 mm

### Techninis aprašymas

Kiaurymės $\varnothing$	14,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio $\varnothing$	16 mm
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Koto kvadratas $\square$	9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	48 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M16×1,5
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		