

Garant**Mašininis sriegiklis, TiCN, MF: 22X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132860 22X1,5
GTIN	4045197073914
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Rekomendacija:**

Apdirbant **TOOLOX medžiagas**, rekomenduojame kiaurymes prieš sriegimą išgręžti Ø nuo **0,05** iki **0,3 mm** didesnes, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 20,5 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sriegio Ø	22 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	20,5 mm
Koto Ø D _s	18 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Koto kvadratas □	14,5 mm

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	44 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M22×1,5
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	20 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	19 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	19 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	9 m/min	P
TOOLOX 33	tinka	4 m/min	H
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

