

Garant**Atsarginių dalių žarnų vyniotuvai, Tipas: 1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080081 1
GTIN	4062406358075
Produktų klasė	01A

Aprašymas**Modelis:**

Atsarginė žarna suslėgto oro žarnų vyniotuvui.

Tinka:

Nr. 080078 dyd. 10.

Techninis aprašymas

Tinka	Suslėgtas oras
Žarnos medžiaga	Poliuretano
naudingasis žarnos ilgis	10 m
Žarnos išorinis Ø	12 mm
Žarnos vidinis Ø	8 mm
Žarnos spalva	oranžinis
maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Produkto rūšis	Žarnų vyniotuvai

