

**Garant**
**APHT 060204 FR, PKD, Tipas: ALU**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 215634 ALU    |
| GTIN             | 4062406358105 |
| Produktų klasė   | 21L           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

PKD frezavimo plokštelė su viena pjovimo briauna.

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3$  mm,  $a_{p \max} = 4$  mm.

$a_{p \max} = 2,5$  mm.

Kampo spindulys: 0,4 mm

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,1 mm

**Techninis aprašymas**

|  |                |
|--|----------------|
| Kampo spindulys                        | 0,4 mm         |
| Pastūma $f_z$ per dantį                | 0,1 mm         |
| Serija                                 | Softcut®       |
| Tipas                                  | ALU            |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | APHT 060204 FR |
| Kietlydinys                            | PKD            |

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Ašmenys        | PKD                             |
| Danga          | padengtas                       |
| Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |

### Vartotojo duomenys

|                              | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai         | tinka         | 1500 m/min     | N         |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis) | tinka         | 1500 m/min     | N         |
| Al >10 % Si                  | tinka         | 1000 m/min     | N         |
| CuZn                         | tinka         | 800 m/min      | N         |
| drėgnas, maks.               | ribotai tinka |                |           |
| sausasis                     | tinka         |                |           |