

Garant**APHT 133504 FR, PKD, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215315 ALU
GTIN	4062406358099
Produktų klasė	21L

Aprašymas**Modelis:**

PKD frezavimo plokštelė su viena pjovimo briauna.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,25 \times D / a_p = 4 \text{ mm}$, a_p maks. = 6 mm.

$a_{p \text{ max}} = 3,5 \text{ mm}$.

Kampo spindulys: 0,4 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,2 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,2 mm
Serija	Softcut®
Kampo spindulys	0,4 mm
Tipas	ALU
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	APHT 133504 FR
Kietlydinys	PKD

Ašmenys	PKD
Danga	padengtas
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	1500 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	1500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	1000 m/min	N
sausasis	tinka		