

Garant**RDHX 1003 MOTN, CBN925, Tipas: HART**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212248 HART
GTIN	4062406358624
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

Su danga optiniam nusidėvėjimui aptikti.

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Priveržkite 3,0 Nm.

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Pastūma f_z per dantį: 0,16 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: RDHX 1003 MOTN

Tipas: HART

Techninis aprašymas

Tipas	HART
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RDHX 1003 MOTN
Ašmenys	CBN
Kietlydinys	CBN925

Pastūma f_z per dantį	0,16 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka	350 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	300 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	300 m/min	H
Ketus (G)	tinka	500 m/min	K
šlapias, min.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		