

Garant
Mašininis sriegiklis, įzotintas, MF: 5X0,5

Užsakymo data

Užsakymo numeris	132880 5X0,5
GTIN	4045197074126
Produktų klasė	11H

Aprašymas
Privalumai:

Sausai apdirbamas ketus – galima atsisakyti aušinimo-tepimo priemonių. Dėl įzotintų paviršių ypatingai atsparus susidėvimui.

Pastaba:

su 4 pjovimo briaunomis.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø D_s: 3,5 mm

Koto kvadratas □: 2,7 mm

Kiaurymės Ø: 4,5 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Kiaurymės Ø	4,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Sriegio Ø	5 mm
Koto Ø D _s	3,5 mm
Bendras ilgis L	70 mm

Koto kvadratas □	2,7 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	15 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M5×0,5
Danga	įzotintas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	balta
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ketus	tinka	13 m/min	K
GGG	ribotai tinka	9 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		