

Garant**Mašininis sriegiklis, įzotintas, MF: 18X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132880 18X1,5
GTIN	4045197074218
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Privalumai:**

Sausai apdirbamas ketus – galima atsisakyti aušinimo-tepimo priemonių. Dėl įzotintų paviršių ypatingai atsparus susidėvimui.

Pastaba:

su 4 pjovimo briaunomis.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 16,5 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	16,5 mm
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio Ø	18 mm
Koto Ø D _s	14 mm
Bendras ilgis L	110 mm

Koto kvadratas □	11 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	54 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M18×1,5
Danga	įzotintas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	balta
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ketus	tinka	13 m/min	K
GGG	ribotai tinka	9 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		