

**Garant****Mašininis sriegiklis, įzotintas, MF: 20X1,5****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 132880 20X1,5 |
| GTIN             | 4045197074225 |
| Produktų klasė   | 11H           |

**Aprašymas****Privalumai:**

**Sausai apdirbamas** ketus – galima atsisakyti aušinimo-tepimo priemonių. Dėl įzotintų paviršių ypatingai atsparus susidėvimui.

**Pastaba:**

su 4 pjovimo briaunomis.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

Koto kvadratas □: 12 mm

Kiaurymės Ø: 18,5 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 5       |
| Sriegio Ø                  | 20 mm   |
| Sriegio žingsnis           | 1,5 mm  |
| Drožlių griovelių skaičius | 5       |
| Kiaurymės Ø                | 18,5 mm |
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 16 mm   |
| Bendras ilgis L            | 125 mm  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Koto kvadratas □             | 12 mm                                      |
| Tolerancijos klasė           | ISO 2X 6HX                                 |
| Ašmenys                      | HSS E                                      |
| Norma                        | DIN 374                                    |
| Sriegio gylis                | 60 mm                                      |
| Sriegio tipas                | MF   |
| Sriegio dydis                | M20×1,5                                    |
| Danga                        | įzotintas                                  |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                               |
| Sriegio norma                | DIN 13                                     |
| Kreipiančiosios dalies forma | C  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                    |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė akloji               |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira               |
| Pjovimo kryptis              | dešinin.                                   |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | balta                                      |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                |

## Vartotojo duomenys

|                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|----------------|---------------|----------------|-----------|
| Ketus          | tinka         | 13 m/min       | K         |
| GGG            | ribotai tinka | 9 m/min        | K         |
| drėgnas, maks. | tinka         |                |           |
| sausasis       | ribotai tinka |                |           |