

Garant**NC plėstuvus konfiguruojam., be dangos, Nominalusis Ø DC: 1,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	162951 1,5
GTIN	4045197366016
Produktų klasė	110

Aprašymas**Modelis:****Plėstuvai pergalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir tolerancijas.****Pastaba:**Skirta **tolerancijai H7** žr. Nr. 162900 ir 163000.
Skirta plėstuvams, kurių matmenys 1/100 - žr. Nr. 162902.**Techninis aprašymas**

Nominalusis Ø D _c	1,5 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,1 mm/aps,
Iškyšos ilgis L ₁	15 mm
Koto tolerancija	h6
Koto Ø D _s	2 mm
Bendras ilgis L	40 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	8 mm
Ø ribos	1,42 - 1,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Plėtimo Ø matmenys	0,05 - 0,1 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai

Vidinis aušinimas	ne
Kotas	DIN 1835 A su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	20 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	7 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	5 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	4 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	5 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	5 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	5 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	5 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		