



Pneumatinis tiesinis šlifuoklis, Tipas: 48325



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079443 48325
GTIN	616026483255
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Dynabrade – pneumatinis tiesinis šlifuoklis. Universalus tiesinis šlifuoklis, tvirta ir ergonomiška konstrukcija su minkšta rankena. **Kompaktiškas** 300 vatų tiesinis šlifuoklis be reduktoriaus, didžiausias sūkių skaičius **25000 1/min.** Sūkių skaičiaus stebėjimo sistema, kad sūkių skaičius nekistų prie apkrovos. Filtras pailgina įrankio eksploatavimo trukmę.

Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova.

Techninis aprašymas

Svoris	0,41 kg
maksimalus sūkių skaičius	25000 min ⁻¹
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
Ilgis	202 mm
maksimalus oro poreikis	648 l/min
Darbinis triukšmas	79 dB(A)
Užspaudimo įvorės Ø	6 mm
Atiduodamoji galia	298 W

Gamintojo pavadinimas	48325
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	NPT
Produkto rūšis	Tiesinis šlifukoelis

Priedai

Spyruoklinė įvorė Tipas 01497	079449 01497
-------------------------------	--------------