

Garant**NC plėstuvas konfiguruojam., be dangos, Nominalusis Ø DC: 8mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 162951 8 |
| GTIN | 4045197366146 |
| Produktų klasė | 110 |

Aprašymas**Modelis:****Plėstuvai pergalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir tolerancijas.****Pastaba:**Skirta **tolerancijai H7** žr. Nr. 162900 ir 163000.
Skirta plėstuvams, kurių matmenys 1/100 - žr. Nr. 162902.**Techninis aprašymas**

| | |
|---|------------------------|
| Koto tolerancija | h6 |
| Iškyšos ilgis L ₁ | 80 mm |
| Nominalusis Ø D _C | 8 mm |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm ² | 0,25 mm/aps, |
| Koto Ø D _s | 8 mm |
| Bendras ilgis L | 117 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L _c | 33 mm |
| Ø ribos | 7,51 - 8,05 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 |
| Plėtimo Ø matmenys | 0,1 - 0,2 mm |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS E |
| Norma | Gamykliniai standartai |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Vidinis aušinimas | ne |
| Kotas | DIN 1835 A su h6 |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Phillips antgalis |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis | tinka | 20 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 20 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 10 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 7 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 5 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | 4 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 5 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 5 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | ribotai tinka | 5 m/min | S |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 5 m/min | K |
| CuZn | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Uni | tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |