

Garant**NC plėstuvus labai ilgas H7, be dangos, Nominalusis Ø DC: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	162961 6
GTIN	4045197364050
Produktų klasė	110

Aprašymas**Modelis:**

Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale. **Plėstuvai nušlifuoti suleidimui H7.**

Paskirtis:

Giliai esančių kiaurymių plėtimui. Tinka ir aklinosioms kiaurymėms.

Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h6
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,1 mm/aps,
Nominalusis Ø D _c	6 mm
Iškyšos ilgis L ₁	99 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Bendras ilgis L	130 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	26 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Tolerancija	H7
Plėtimo Ø matmenys	0,1 - 0,2 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	ne

Kotas	DIN 1835 A su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė aklina arba atvira
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	20 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	7 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	5 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	4 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	5 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	5 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	5 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	5 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		