

**Re-Bo****Pjovimo diskas metalui smulkiadantis, be dangos, Ø × storis: 40X0,4mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	175000 40X0,4
GTIN	4045197242501
Produktų klasė	17A

## Aprašymas

### Modelis:

**DIN 1837 A smulkiadantis** su ševroniniais dantimis, forma A. Tiesūs dantys su sąlyginai mažais dantų grioveliais.

Visų diskų galiniai paviršiai su specialiu užgalandimo kampu. Diskai, kurių Ø 200 mm, ir siauri diskai dėl standumo yra su stebule. Tikslumas, dantų forma ir galinių paviršių atvirškščias kūgiškumas pagal DIN 1840.

### Paskirtis:

Plonasienėms detalėms ir negiliems pjūviams.

### Pastaba:

Radialinio ir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50 %, nei leistinos pagal DIN 1840.

## Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	10 mm
Storis	0,4 mm
Ø	40 mm

Dantų skaičius Z	100
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 1837
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	37 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	15 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	11 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	11 m/min	M
Ketus (G)	tinka	27 m/min	K
CuZn	tinka	400 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		