

**Garant****NC plėstuvus labai ilgas H7, be dangos, Nominalusis Ø DC: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	162961 12
GTIN	4045197364081
Produktų klasė	110

**Aprašymas****Modelis:**

Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale. **Plėstuvai nušlifuoti suleidimui H7.**

**Paskirtis:**

Giliai esančių kiaurymių plėtimui. Tinka ir aklinosioms kiaurymėms.

**Techninis aprašymas**

Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/aps,
Koto tolerancija	h6
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	159 mm
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	12 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Bendras ilgis L	210 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	44 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Tolerancija	H7
Plėtimo Ø matmenys	0,1 - 0,2 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	ne

Kotas	DIN 1835 A su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė aklina arba atvira
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis	tinka	20 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	7 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	5 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	4 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	5 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	5 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	5 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	5 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		