


**Garant****Minkštos keičiamos lūpos, Tipas: 80A****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	363034 80A
GTIN	4062406358723
Produktų klasė	310

**Aprašymas****Paskirtis:**

Individualiam kontūrų formavimui ir lengvai pažeidžiamų detalių apdirbimui.

**Pastaba:**

Lūpų keitimui reikalinga kūginė kreipiančioji. Modelis S iš plieno ir A iš aliuminio. Pjauta žaliava, apdorota tik apatinė pusė. Prekės Nr. 363034 80A užspausti tik su maks. 12,5 Nm jėga (12,5 Nm = 0,5 t). Prekės Nr. 363034 120A užspausti tik su maks. 34 Nm jėga (34 Nm = 1 t). Prekės Nr. 363034 160A užspausti tik su maks. 82,5 Nm jėga (82,5 Nm = 2 t).

**Techninis aprašymas**

Žiaunų aukštis h	24 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	Xtric 50
Medžiaga	EN AW-7075
Žiaunų ilgis l	40 mm
Žiaunų plotis b	80 mm
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai

