


Garant**Minkštos keičiamos lūpos, Tipas: 80S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	363034 80S
GTIN	4062406358716
Produktų klasė	310

Aprašymas**Paskirtis:**

Individualiam kontūrų formavimui ir lengvai pažeidžiamų detalių apdirbimui.

Pastaba:

Lūpų keitimui reikalinga kūginė kreipiančioji. Modelis S iš plieno ir A iš aliuminio. Pjauta žaliava, apdorota tik apatinė pusė. Prekės Nr. 363034 80A užspausti tik su maks. 12,5 Nm jėga (12,5 Nm = 0,5 t). Prekės Nr. 363034 120A užspausti tik su maks. 34 Nm jėga (34 Nm = 1 t). Prekės Nr. 363034 160A užspausti tik su maks. 82,5 Nm jėga (82,5 Nm = 2 t).

Techninis aprašymas

Žiaunų aukštis h	24 mm
Žiaunų plotis b	80 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	Xtric 50
Medžiaga	1.7227
Žiaunų ilgis l	40 mm
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai

