

Garant**NC plėstuvas ypač ilgas H7, be dangos, Nominalusis Ø DC: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	162971 6
GTIN	4045197364111
Produktų klasė	110

Aprašymas**Modelis:**

Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale. **Plėstuvai nušlifuoti suleidimui H7.**

Paskirtis:

Giliai esančių kiaurymių plėtimui. Tinka ir aklinosioms kiaurymėms.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	219 mm
Koto tolerancija	h6
Pastūma f plienui $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm/aps,
Nominalusis Ø D_c	6 mm
Koto Ø D_s	6 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	26 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Tolerancija	H7
Plėtimo Ø matmenys	0,1 - 0,2 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	ne

Kotas	DIN 1835 A su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė aklina arba atvira
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	20 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	7 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	5 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	4 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	5 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	5 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	5 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	5 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		