



Pneumatinis kampinis šlifuoκlis, Tipas: G2588-180



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079312 G2588-180
GTIN	7322590042783
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Našūs kampiniai šlifuoκliai, kurių šlifavimo greitis mažai krenta ir prie apkrovos. Apsauginis jungiklis su fiksatoriumi apsaugo nuo netyčinio įjungimo. Kampinis šlifuoκlis su 1700 vatų atiduodamąja galia skirtas darbui sunkiomis sąlygomis, kai reikia nuimti nuolat didelį medžiagos kiekį. Ergonomiškas. **M14 sriegis**.

Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui galima užsakyti daugumai Atlas Copco pneumatinių įrankių.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	G2588-180-M14
maksimali vibracija pagal EN	7,1 m/s ²
Darbinis triukšmas	90 dB(A)
maksimalus disko Ø	180 mm
Svoris	2,4 kg
Atiduodamoji galia	1700 W

maksimalus sūkių skaičius	8500 min ⁻¹
maksimalus oro poreikis	2160 l/min
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	16 mm
Pneumatinė jungtis	1/2 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis