

Garant
VHM-HPC ilgas grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA 25xD, DLC, Ø DC h7: 5mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 123593 5 |
| GTIN | 4045197354624 |
| Produktų klasė | 11E |

Aprašymas
Modelis:

Su sraigtiniais grioveliais, **6 kreipiančiosiomis briaunomis** ir vidiniais aušinimo kanalais. Našus naujos kartos HPC grąžtas. **135 grąžto viršūnė su pjovimo briaunų tolerancija h7**, optimaliai kiaurymės kokybei gauti. **Dvigubas pjovimo briaunų užgalandimas.**

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Norint saugiai dirbti giliųjų kiaurymių grąžtu 16xD būtina pirmiau sucentruoti naudojant Nr. 121068 – 121121 arba išsigręžti pagalbinę kiaurymę 4xD grąžtu Nr. 122606. Gilioms kiaurymėms nuo 20xD būtina išgręžti pagalbinę kiaurymę grąžtu Nr. 122606.

Išgręžus pagalbinę kiaurymę padidinamas darbo proceso saugumas. Žr. ir psl. 140/141.

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 135 mm |
| Nominalusis Ø D_c | 5 mm |
| pastūma f aliuminiui trumpadrožliui | 0,22 mm/aps, |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h7 |
| Koto Ø D_s | 6 mm |
| Bendras ilgis L | 180 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 | 127,5 mm |

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Danga | DLC |
| Ašmenys | VHM |
| Modelis | 25xD |
| Smailas kampas | 135 laipsniai |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Vidinis aušinimas | taip, su 40 bar |
| Pjovimo technika | HPC |
| Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto | taip, kreipiamasis grąžtas |
| Spalvinis žymėjimas | geltona |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis | tinka | 130 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 160 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 120 m/min | N |
| PMMA, akrilas | tinka | 120 m/min | N |
| PEEK | tinka | 95 m/min | N |
| PVDF GF20 | tinka | 70 m/min | N |
| PA 66 GF30 | tinka | 65 m/min | N |
| PEEK GF30 | tinka | 55 m/min | N |
| PTFE CF25 | tinka | 65 m/min | N |
| Cu | tinka | 75 m/min | N |
| CuZn | tinka | 90 m/min | N |
| GFK | tinka | 65 m/min | N |
| CFK | tinka | 65 m/min | N |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | tinka | | |

