

**Garant**
**VHM-HPC ilgas grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA 25xD, DLC, Ø DC h7: 2,8mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 123593 2,8    |
| GTIN             | 4045197646866 |
| Produktų klasė   | 11E           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

Su sraigtiniais grioveliais, **6 kreipiančiosiomis briaunomis** ir vidiniais aušinimo kanalais. Našus naujos kartos HPC grąžtas. **135 grąžto viršūnė su pjovimo briaunų tolerancija h7**, optimaliai kiaurymės kokybei gauti. **Dvigubas pjovimo briaunų užgalandimas.**

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Norint saugiai dirbti giliųjų kiaurymių grąžtu 16xD būtina pirmiau sucentruoti naudojant Nr. 121068 – 121121 arba išsigręžti pagalbinę kiaurymę 4xD grąžtu Nr. 122606. Gilioms kiaurymėms nuo 20xD būtina išgręžti pagalbinę kiaurymę grąžtu Nr. 122606.

**Išgręžus pagalbinę kiaurymę padidinamas darbo proceso saugumas.** Žr. ir psl. 140/141.

**Techninis aprašymas**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub>                            | 2,8 mm                 |
| pastūma f aliuminiui trumpadrožliui                     | 0,14 mm/aps,           |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                              | 2                      |
| Užspaudimo griovelio ilgis c                            | 80 mm                  |
| Tolerancija Nominalusis Ø                               | h7                     |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                                   | 4 mm                   |
| Bendras ilgis L   | 125 mm                 |
| Norma   | Gamykliniai standartai |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub> | 75,8 mm                |

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Danga                              | DLC                        |
| Ašmenys                            | VHM                        |
| Modelis                            | 25xD                       |
| Smailas kampas                     | 135 laipsniai              |
| Kotas                              | DIN 6535 HA su h6          |
| Vidinis aušinimas                  | taip, su 40 bar            |
| Pjovimo technika                   | HPC                        |
| Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto | taip, kreipiamasis grąžtas |
| Spalvinis žymėjimas                | geltona                    |
| Produkto rūšis                     | Spiralinis grąžtas         |

### Vartotojo duomenys

|                              | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis                    | tinka     | 130 m/min      | N         |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis) | tinka     | 160 m/min      | N         |
| Al >10 % Si                  | tinka     | 120 m/min      | N         |
| PMMA, akrilas                | tinka     | 120 m/min      | N         |
| PEEK                         | tinka     | 95 m/min       | N         |
| PVDF GF20                    | tinka     | 70 m/min       | N         |
| PA 66 GF30                   | tinka     | 65 m/min       | N         |
| PEEK GF30                    | tinka     | 55 m/min       | N         |
| PTFE CF25                    | tinka     | 65 m/min       | N         |
| Cu                           | tinka     | 75 m/min       | N         |
| CuZn                         | tinka     | 90 m/min       | N         |
| GFK                          | tinka     | 65 m/min       | N         |
| CFK                          | tinka     | 65 m/min       | N         |
| drėgnas, maks.               | tinka     |                |           |
| šlapias, min.                | tinka     |                |           |

