

Garant**Mašininis sriegiklis, be dangos, G: G1/4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133300 G1/4
GTIN	4045197074515
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.****Paskirtis:****Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui** DIN-ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Ašmenys: HSS E

Vijų skaičius colyje: 19

Sriegio Ø: 13,16 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 11 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 11,8 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	13,16 mm
Sriegio žingsnis	1,337 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Vijų skaičius colyje	19
Kiaurymės Ø	11,8 mm
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D _s	11 mm

Bendras ilgis L	100 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Sriegio gylis	39,48 mm
Sriegio dydis	G1/4
Danga	be dangos
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		