



Pneumatinis tiesinis šlifuoklis, Tipas: 52669



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079443 52669
GTIN	616026526693
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Dynabrade – pneumatinis tiesinis šlifuoklis. Universalus tiesinis šlifuoklis, tvirta ir ergonomiška konstrukcija su minkšta rankena. **Kompaktiškas** 750 vatų tiesinis šlifuoklis be reduktoriaus, didžiausias sūkių skaičius **20000 1/min.** **Patentuota sūkių skaičiaus stebėjimo sistema**, kad sūkių skaičius nekistų ir prie apkrovos.

Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova.

Techninis aprašymas

Užspaudimo įvorės Ø	6 mm
Ilgis	221 mm
Gamintojo pavadinimas	52669
maksimalus sūkių skaičius	20000 min ⁻¹
maksimalus oro poreikis	1254 l/min
Atiduodamoji galia	744 W
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
Darbinis triukšmas	79 dB(A)

Svoris	1 kg
Pneumatinė jungtis	3/8 in
Prijungimo sriegis	NPT
Produkto rūšis	Tiesinis šlifukoelis

Priedai

Spyruoklinė įvorė Tipas 50016	079449 50016
-------------------------------	--------------