

**Garant****Mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 7/16-14****Užsakymo data**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 133350 7/16-14 |
| GTIN             | 4045197074683  |
| Produktų klasė   | 11H            |

**Aprašymas****Modelis:****Su vidine įpjova.****Paskirtis:****UNC coliniams stambiais sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 11,11 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Kiaurymės Ø: 9,4 mm

**Techninis aprašymas**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Drožlių griovelių skaičius  | 3        |
| Sriegio žingsnis            | 1,814 mm |
| Kiaurymės Ø                 | 9,4 mm   |
| Įpjovimo briaunų skaičius Z | 3        |
| Sriegio Ø                   | 11,11 mm |
| Vijų skaičius colyje        | 14       |
| Norma                       | DIN 376  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Ašmenys                      | HSS E  |
| Koto $\varnothing D_s$       | 8 mm   |
| Bendras ilgis L              | 100 mm                                       |
| Koto kvadratas $\square$     | 6,2 mm                                       |
| Sriegio gylis                | 33,33 mm                                     |
| Sriegio tipas                | UNC  |
| Sriegio dydis                | 7/16-14 UNC                                  |
| Danga                        | be dangos                                    |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Tolerancijos klasė           | 2B   |
| Kreipiančiosios dalies forma | B  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki $3 \times D$ , kai kiaurymė atvira       |
| Pjovimo kryptis              | dešinin.                                     |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be   |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |

### Vartotojo duomenys

|                               | Paskirtis     | $V_c$    | ISO kodas |
|-------------------------------|---------------|----------|-----------|
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)  | ribotai tinka | 13 m/min | N         |
| Plienas $<500 \text{ N/mm}^2$ | tinka         | 15 m/min | P         |
| Plienas $<750 \text{ N/mm}^2$ | tinka         | 15 m/min | P         |
| Alyva                         | tinka         |          |           |
| drėgnas, maks.                | ribotai tinka |          |           |

