

**Re-Bo****Pjovimo diskas metalui smulkiadantis, be dangos, Ø × storis: 80X2mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 175000 80X2   |
| GTIN             | 4045197243027 |
| Produktų klasė   | 17A           |

**Aprašymas****Modelis:**

**DIN 1837 A smulkiadantis** su ševroniniais dantimis, forma A. Tiesūs dantys su sąlyginai mažais dantų grioveliais.

Visų diskų galiniai paviršiai su specialiu užgalandimo kampu. Diskai, kurių Ø 200 mm, ir siauri diskai dėl standumo yra su stebule. Tikslumas, dantų forma ir galinių paviršių atvirškščias kūgiškumas pagal DIN 1840.

**Paskirtis:**

Plonasienėms detalėms ir negiliems pjūviams.

**Pastaba:**

Radialinio ir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50 %, nei leistinos pagal DIN 1840.

**Techninis aprašymas**

|             |       |
|-------------|-------|
| Storis      | 2 mm  |
| Kiaurymės Ø | 22 mm |
| Ø           | 80 mm |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Dantų skaičius Z  | 80             |
| Danga             | be dangos      |
| Ašmenys           | HSS            |
| Norma             | DIN 1837       |
| Vidinis aušinimas | ne             |
| Produkto rūšis    | Pjovimo diskas |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 37 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 22 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 20 m/min       | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 15 m/min       | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | ribotai tinka | 11 m/min       | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | ribotai tinka | 11 m/min       | M         |
| Ketus (G)                       | tinka         | 27 m/min       | K         |
| CuZn                            | tinka         | 400 m/min      | N         |
| Uni                             | tinka         |                |           |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |                |           |
| sausasis                        | ribotai tinka |                |           |
| Oras                            | ribotai tinka |                |           |