

Garant**Mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 1/2-13****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133350 1/2-13
GTIN	4045197074690
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.****Paskirtis:****UNC coliniams stambiais sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 13

Sriegio Ø: 12,7 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Kiaurymės Ø: 10,8 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	1,95 mm
Vijų skaičius colyje	13
Kiaurymės Ø	10,8 mm
Drožlių griovelėlių skaičius	3
Sriegio Ø	12,7 mm
Ašmenys	HSS E

Norma	DIN 376
Koto $\varnothing D_s$	9 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas \square	7 mm
Sriegio gylis	38,1 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	1/2-13 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas $<500 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P
Plienas $<750 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

