

Garant
VHM-HPC ilgas gražtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA 25×D, DLC, Ø DC h7: 7,5mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 123593 7,5 |
| GTIN | 4045197354679 |
| Produktų klasė | 11E |

Aprašymas
Modelis:

Su sraigtiniais grioveliais, **6 kreipiančiosiomis briaunomis** ir vidiniais aušinimo kanalais. Našus naujos kartos HPC gražtas. **135 gražto viršūnė su pjovimo briaunų tolerancija h7**, optimaliai kiaurymės kokybei gauti. **Dvigubas pjovimo briaunų užgalandimas.**

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Norint saugiai dirbti giliųjų kiaurymių gražtu 16×D būtina pirmiau sucentruoti naudojant Nr. 121068 – 121121 arba išsigręžti pagalbinę kiaurymę 4×D gražtu Nr. 122606. Gilioms kiaurymėms nuo 20×D būtina išgręžti pagalbinę kiaurymę gražtu Nr. 122606.

Išgręžus pagalbinę kiaurymę padidinamas darbo proceso saugumas. Žr. ir psl. 140/141.

Techninis aprašymas

| | |
|---|------------------------|
| Nominalusis Ø D _c | 7,5 mm |
| pastūma f aliuminiui trumpadrožliui | 0,28 mm/aps, |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 220 mm |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h7 |
| Koto Ø D _s | 8 mm |
| Bendras ilgis L | 260 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 208,8 mm |

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Danga | DLC |
| Ašmenys | VHM |
| Modelis | 25xD |
| Smailas kampas | 135 laipsniai |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Vidinis aušinimas | taip, su 40 bar |
| Pjovimo technika | HPC |
| Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto | taip, kreipiamasis grąžtas |
| Spalvinis žymėjimas | geltona |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis | tinka | 130 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 160 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 120 m/min | N |
| PMMA, akrilas | tinka | 120 m/min | N |
| PEEK | tinka | 95 m/min | N |
| PVDF GF20 | tinka | 70 m/min | N |
| PA 66 GF30 | tinka | 65 m/min | N |
| PEEK GF30 | tinka | 55 m/min | N |
| PTFE CF25 | tinka | 65 m/min | N |
| Cu | tinka | 75 m/min | N |
| CuZn | tinka | 90 m/min | N |
| GFK | tinka | 65 m/min | N |
| CFK | tinka | 65 m/min | N |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | tinka | | |

