

Garant

Spaustuvas 5 ašių apdirbimui Xpent, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	361100 1
GTIN	4045197809209
Produktų klasė	310

Aprašymas

Modelis:

- Patogu pasiekti ir idealiai simetriškas.
- Lanksti, modulinė užspaudimo sistema.
- Visos plokštumos grūdintos ir šlifotos.
- Užspaudimo jėga nuo 40 kN, kai sukimo momentas 90 Nm.
- Abu užspaudimo modulius galima atskirai uždėti ant bazinio laikiklio.
- Kintamas užspaudimo ir reguliavimo diapazonas.
- Atsikartojimo tikslumas < 0,01 mm.
- Su kiaurymėmis 18M16 nulinio taško fiksavimo sistemai, kai atstumas 200 mm.

Paskirtis:

Ruošinio apdirbimui iš 5 pusių.

Naudojant skirtingas lūpas galima spausti tiek įprastas, lygias detales, tiek neapdirbtus ruošinius.

Tiekimo sudėtis:

Bazinis bėgelis, suklys, suklio ilgintuvas, rankena / 6-briaunis atsuktuvus (tipas 1S), fiksuotas užspaudimo modulis, mobilus užspaudimo modulis.

Priedai pasirinktinai:

Užspaudimo moduliai Nr. 361105 – 361110, vidurinė žiauna Nr. 361111, baziniai bėgeliai Nr. 361115, suklys Nr. 361119, suklio ilgintuvai Nr. 361120, prispaudikliai Nr. 361165, dinamometriniai raktai Nr. 656050 dyd. 120, atsuktuvo galvutės Nr. 643329, ruošinio atrama Nr. 360094, uždedamos lūpos Nr. 361123 – 361138.

Pastaba:

Tinkamos keičiamos lūpos Nr. 361123 – 361137 ir lūpos su iškyša Nr. 361140 – 361151 neįeina į tiekimo sudėtį. Užspaudimo eigai S4 reikalingas suklio ilgintuvas Nr. 361120.

Kad įrankis būtų tobulai suteptas, rekomenduojame naudoti universalų tepalą Nr. 083592 PLUS.

Techninis aprašymas

Užspaudimo jėga iki maks.	40 kN
Aukštis h	45 mm
Užspaudimo ribos S4	286 - 386 mm
Užspaudimo ribos S2	104 - 208 mm
Korpuso aukštis c	165,5 mm
c ₁	117,5 mm
Griovelio plotis n H7	20 mm
Plotis B	125 mm
Užspaudimo ribos S1	6 - 108 mm
Svoris	36 kg
Ilgis L	454 mm
maksimalus sukimo momentas	90 Nm
Užspaudimo ribos S3	186 - 290 mm
Raktų dydžių matmenys	5 mm
Raktų dydžių matmenys	10 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	Xpent1-2
Serija	Xpent
Didelis suklio ilgintuvas	100
Modelis	Nulinio taško fiksavimo sistema
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

Priedai

Adapterio plokštelė Tipui 450	361170 450
Keičiamos lūpos tvirtinimo juostoms Tipui 125	361131 125

Keičiama minkšta lūpa 20/20 Tipui 80	361147 80
Keičiama lūpa su iškyša 5/5 Tipui 100	361141 100
Adapterio plokštelė Tipui 550	361170 550
Užmaunama lūpapaslanki Tipui 125	361127 125
Bazinė lūpa Tipui 125	361132 125
Atraminė galvutė Tipas 1	361160 1
Keičiama lūpa su iškyša 3/5 Tipui 100	361142 100
Atraminė galvutė Tipas 2	361160 2
Atraminė galvutė Tipas 5	361160 5
Minkštos keičiamos lūpos Tipui 125	361130 125
Keičiama minkšta lūpa 12/20 Tipui 100	361146 100
Sukamoji rankena Tipas 10	361167 10
Vientisa dantyta viršutinė lūpa Tipui 125	361123 125
Prizminė keičiama lūpa Tipui 80	361149 80
Lygi keičiama lūpa 3/5 Tipui 125	361143 125
Keičiama lūpa su iškyša 3/5 Tipui 125	361142 125
Prizminė keičiama lūpa Tipui 100	361149 100
Lygi 3/3 kombinuota keičiama lūpa Tipui 100	361145 100
Bazinis bėgelis Tipas 450	361115 450
Suklio ilgintuvas Tipas 100 mm	361120 100
Standartinė viršutinė lūpa Tipui 125	361125 125
Prizminė keičiama lūpa Tipui 125	361149 125
Lygi keičiama lūpa 3/5 Tipui 80	361143 80
Lygi keičiama lūpa 3/5dengta Tipui 80	361144 80
Spaustukas Tipas CS1	361165 CS1
Minkštos keičiamos lūpos Tipui 80	361130 80
Keičiama spaustuvo lūpafiksuota Tipui 125	361128 125
Standartinė viršutinė lūpa Tipui 80C	361125 80C
Atraminė galvutė Tipas 3	361160 3

Lygi 3/3 kombinuota keičiama lūpa Tipui 80	361145 80
Keičiama spaustuvo lūpapaslanki Tipui 125	361129 125
Keičiama prizminė lūpa Tipui 125	361148 125
Bazinis bėgelis Tipas 550	361115 550
Bazinis bėgelis Tipas 850	361115 850
Keičiama lūpa su iškyša 3/3 Tipui 125	361140 125
Atraminė galvutė Tipas 6	361160 6
Keičiama lūpa su iškyša 3/3 Tipui 80	361140 80
Lygi keičiama lūpa 3/5dengta Tipui 100	361144 100
Lygi keičiama lūpa 3/5dengta Tipui 125	361144 125
Lygi keičiama lūpa 3/5 Tipui 100	361143 100
Keičiama lūpa su iškyša 3/3 Tipui 100	361140 100
Bazinis bėgelis Tipas 1050	361115 1050
Mobilus užspaudimo modulis Tipui 1	361110 1
Keičiama minkšta lūpa 20/20 Tipui 100	361147 100
Fiksuotas užspaudimo modulis Tipui 2	361105 2
Keičiama minkšta lūpa 12/20 Tipui 125	361146 125
Suklio ilgintuvas Tipas 400 mm	361120 400
Keičiama lūpa su iškyša 5/5 Tipui 125	361141 125
Lygi 3/3 kombinuota keičiama lūpa Tipui 125	361145 125
Mobilus užspaudimo modulis Tipui 2	361110 2
Keičiama lūpa su iškyša 3/5 Tipui 80	361142 80
Keičiama lūpa su iškyša 5/5 Tipui 80	361141 80
Suklio ilgintuvas Tipas 200 mm	361120 200
Viršutinė lūpa tekintiems užspaudimo moduliamsfiksuota Tipui 125	361126 125
Bazinis bėgelis Tipas 650	361115 650
Keičiama prizminė lūpa Tipui 80	361148 80
Keičiama prizminė lūpa Tipui 100	361148 100
Standartinė viršutinė lūpa Tipui 100C	361125 100C

Keičiama minkšta lūpa 12/20 Tipui 80	361146 80
Atraminė galvutė Tipas 4	361160 4
Fiksuotas užspaudimo modulis Tipui 1	361105 1
Keičiama minkšta lūpa 20/20 Tipui 125	361147 125