

Garant**GARANT Softcut® HSI 45° nuožulų freza, su kiauryme, Ø D: 53,9mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214851 53,9
GTIN	4062406359706
Produktų klasė	210

Aprašymas**Paskirtis:**

Tinka nuožuloms nuimti priekine ir atbuline eiga.

Tinka:

Keičiamos plokštelės SO.T1205.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 3,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Serija	Softcut®
pasiekiamas nuožulos ilgis l	22 mm
mažiausias Ø D	53,9 mm
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	3
Tinkamos keičiamos plokštelės	SO.T 120504 PDER
Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm

Bendras ilgis L_{viso}	65 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219833 (15IP; 3,0 Nm)
didžiausias $\varnothing D_1$	85 mm
pasiekiamas nuožulos aukštis h	15 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	9
Koto tipas	su kiauryme
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219833
---	--------