

Garant**Mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 3/4-10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133350 3/4-10
GTIN	4045197074713
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.****Paskirtis:****UNC coliniams stambiais sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 10

Sriegio Ø: 19,05 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D_s: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 16,5 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	10
Sriegio Ø	19,05 mm
Sriegio žingsnis	2,54 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	16,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Ašmenys	HSS E

Norma	DIN 376
Koto $\varnothing D_s$	14 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Koto kvadratas \square	11 mm
Sriegio gylis	57,15 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	3/4-10 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas $<500 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P
Plienas $<750 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

