

**Garant****Mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 6-32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133350 6-32
GTIN	4045197074614
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Su vidine įpjova.****Paskirtis:****UNC coliniams stambiams sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 32

Sriegio Ø: 3,51 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 4 mm

Koto kvadratas □: 3 mm

Kiaurymės Ø: 2,85 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	3,51 mm
Kiaurymės Ø	2,85 mm
Vijų skaičius colyje	32
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	0,794 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 371

Ašmenys	HSS E
Koto $\varnothing D_s$	4 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Koto kvadratas □	3 mm
Sriegio gylis	10,53 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	6-32 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas $<500 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P
Plienas $<750 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

