

Garant**Mašininis sriegiklis, be dangos, G: G1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133300 G1
GTIN	4045197074560
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.****Paskirtis:****Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui** DIN-ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 11

Sriegio Ø: 33,25 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 25 mm

Koto kvadratas □: 20 mm

Kiaurymės Ø: 30,75 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	33,25 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	30,75 mm
Sriegio žingsnis	2,309 mm
Įpjovimo briaunų skaičius Z	4
Vijų skaičius colyje	11
Ašmenys	HSS
Koto Ø D _s	25 mm

Bendras ilgis L	160 mm
Koto kvadratas □	20 mm
Sriegio gylis	99,75 mm
Sriegio dydis	G1
Danga	be dangos
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		