

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E forma C 6H, kairinis sriegis, be dangos, MF-LH:
12X1,25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133010 12X1,25
GTIN	4045197585431
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Pastaba:**

Mikro sutepimo sistema GARANT užtikrina, kad pjovimo alyva būtų paskirstoma optimaliai ir reikiamose vietose. **Dėl to nebereikia pakeitimų naudojant 8 % emulsiją. Žr. Nr. 130100 dyd. S.**

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,25 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Kiaurymės Ø: 10,8 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelio skaičius	3
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Kiaurymės Ø	10,8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	12 mm
Koto Ø D _s	9 mm
Bendras ilgis L	100 mm

Koto kvadratas □	7 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	24 mm
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M12×1,25 LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

ribotai tinka