

**Garant****Atsarginių dalių žarnų vyniotuvai, Tipas: 2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080081 2
GTIN	4062406362027
Produktų klasė	01A

**Aprašymas****Modelis:**

Atsarginė žarna suslėgto oro žarnų vyniotuvui.

**Tinka:**

Nr. 080078 dyd. 15.

**Techninis aprašymas**

maksimalus darbinis slėgis	16 bar
naudingasis žarnos ilgis	15 m
Žarnos vidinis Ø	9,5 mm
Žarnos spalva	oranžinis
Tinka	Suslėgtas oras
Žarnos medžiaga	Poliuretano
Produkto rūšis	Žarnų vyniotuvai