

**Garant****Atsarginių dalių žarnų vyniotuvai, Tipas: 3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080081 3
GTIN	4062406362034
Produktų klasė	01A

**Aprašymas****Modelis:**

Atsarginė žarna suslėgto oro žarnų vyniotuvui.

**Tinka:**

Nr. 080079 dyd. 15.

**Techninis aprašymas**

naudingasis žarnos ilgis	15 m
Žarnos vidinis Ø	9,5 mm
Žarnos medžiaga	Poliuretano
Tinka	Suslėgtas oras
maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Žarnos spalva	mėlyna
Produkto rūšis	Žarnų vyniotuvai