

**Garant****Atsarginių dalių žarnų vyniotuvai, Tipas: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080081 4
GTIN	4062406362041
Produktų klasė	01A

**Aprašymas****Modelis:**

Atsarginė žarna suslėgto oro žarnų vyniotuvui.

**Tinka:**

Nr. 080078 dyd. 10.

**Techninis aprašymas**

Žarnos medžiaga	Poliuretano
naudingasis žarnos ilgis	1,5 m
Žarnos vidinis Ø	8 mm
maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Tinka	Suslėgtas oras
Žarnos spalva	oranžinis
Produkto rūšis	Žarnų vyniotuvai

