

Garant**Atsarginių dalių žarnų vyniotuvai, Tipas: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080081 5
GTIN	4062406362058
Produktų klasė	01A

Aprašymas**Modelis:**

Atsarginė žarna suslėgto oro žarnų vyniotuvui.

Tinka:

Nr. 080078 dyd. 15.

Techninis aprašymas

Tinka	Suslėgtas oras
Žarnos medžiaga	Poliuretano
Žarnos spalva	oranžinis
Žarnos vidinis Ø	9,5 mm
naudingasis žarnos ilgis	1,5 m
maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Produkto rūšis	Žarnų vyniotuvai

