

Garant**Atsarginių dalių žarnų vyniotuvai, Tipas: 6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080081 6
GTIN	4062406362065
Produktų klasė	01A

Aprašymas**Modelis:**

Atsarginė žarna suslėgto oro žarnų vyniotuvui.

Tinka:

Nr. 080079 dyd. 15.

Techninis aprašymas

Žarnos medžiaga	Poliuretano
naudingasis žarnos ilgis	1,5 m
Žarnos vidinis Ø	9,5 mm
Žarnos spalva	mėlyna
maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Tinka	Suslėgtas oras
Produkto rūšis	Žarnų vyniotuvai

