

Garant**Mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 7/8-9****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133350 7/8-9
GTIN	4045197074720
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.****Paskirtis:****UNC coliniams stambiais sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 9

Sriegio Ø: 22,23 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 19,5 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio Ø	22,23 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	9
Kiaurymės Ø	19,5 mm
Sriegio žingsnis	2,822 mm
Norma	DIN 376

Ašmenys	HSS E
Koto $\varnothing D_s$	18 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Koto kvadratas \square	14,5 mm
Sriegio gylis	66,69 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	7/8-9 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

