

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E, oksiduotas, G: G3/8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133325 G3/8
GTIN	4045197301543
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Gili vidinė pjūva.** Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais.**Privalumai:****Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas ir jokio pjovimo** grįžtamąja eiga.**Paskirtis:****Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui** DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Ašmenys: HSS E

Vijų skaičius colyje: 19

Sriegio Ø: 16,66 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 15,25 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	15,25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	1,337 mm
Sriegio Ø	16,66 mm
Vijų skaičius colyje	19
Drožlių griovelių skaičius	3
Ašmenys	HSS E

Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Koto kvadratas \square	9 mm
Sriegio gylis	49,98 mm
Sriegio dydis	G3/8
Danga	oksiduotas
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

