

Garant**GARANT Softcut® nuožulų freza MTC, su kiauryme, Kampas γ : 45laipsniai****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215540 45
GTIN	4045197809704
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta uždedama nuožulų freza. Keičiamų plokštelių lizdai uždari iš visų pusių, todėl tvirtai laikomos pjovimo briaunos ir sugeriamos vertikalios ir ašinės jėgos.

Paskirtis:

Plačioms nuožuloms nusklembti plieninėse konstrukcijose. Puikiai tinka rupiajam ir pusiau rupiajam apdirbimui.

Pastaba:

Paviršiai be pakopų išgaunami su keičiamomis plokštelėmis Nr. 215321– 215398.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.T 1335..
didžiausias $\varnothing D_1$	59 mm
pasiekiamas nuožulos aukštis h	20,8 mm
Kampas γ	45 laipsniai

pasiekiamas nuožulos plotis b	20,8 mm
pasiekiamas nuožulos ilgis l	29,5 mm
mažiausias \varnothing D	17 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	22 mm
Bendras ilgis L_{viso}	52 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219826 (8IP; 2,2 Nm)
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	3
Serija	Softcut®
Dantų pastūma esant h_{max}	0,14 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	9
Koto tipas	su kiauryme
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219826
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP